

S T R A N G K O

Handy-Grip



HANDY-GRIP **Zawór podwójny**

Prosty, mocny, niezawodny

Zawór podwójny jest prostym, mocnym i niezawodnym rozwiązaniem stosowanym we wszystkich rodzajach systemów przewodowych i dla wszystkich pulsatorów.

Łatwy w obsłudze i myciu

HANDY-GRIP ma tylko dwie ruchome części. Zapewnia to niskie koszty konserwacji i optymalne warunki higieny.

Prawidłowa ergonomia

Uchwyt zaworu jest rozwiązany w sposób uwzględniający zasady ergonomii. Wystarczy lekkie popchnięcie do góry aby zawór podwójny został ulokowany właściwie

Dwa aparaty udojowe w jednym zaworze

Wysokie podciśnienie w HANDY-GRIP spełnia normy ISO dla podłączenia dwóch aparatów udojowych do tego samego zaworu.





Błyskawiczny udój



Nigdy „nie startuje” bez prądu

HANDY-GRIP z zasilaniem elektrycznym ma zawsze wystarczające napięcie. Zasilanie elektryczne jest doprowadzone do wszystkich punktów udojowych. Nie można pracować bez podłączenia, co zapewnia bezpieczeństwo udoju.



Elastyczne rozwiązanie

HANDY-GRIP może być używany do wszystkich normalnych wymiarów rur stosowanych w systemach udojowych, może też pracować ze wszystkimi typami pulsatorów. Dzięki temu stosujemy go zarówno w nowych systemach jak i w istniejących.



DANE TECHNICZNE

Produkowany dla następujących średnic rur mlecznych:

- 38 mm
- 51 mm
- 63,5 mm

Wlot mleczny

o średnicy wewnętrznej 19 mm..
Średnica wewnętrzna wlotu powietrza wynosi 17 mm.
Jest to w pełni wystarczające.

Wydajności podciśnienia

- Wersja pojedyncza: 440 l/min na aparat udojowy
- Wersja podwójna: 220 l/min na aparat udojowy

Połączenie elektryczne

Dwufazowe, przetestowane i wyposażone w styki STRANGKO wykonane ze stali nierdzewnej.

Energia elektryczna jest doprowadzana do wszystkich punktów udojowych.

HANDY-GRIP jest wykonany z zatwierdzonych materiałów. Dostosowany do pulsatorów podciśnieniowych i elektronicznych
HANDY-GRIP jest opatentowany

Prosta konstrukcja

W HANDY-GRIP są tylko dwie ruchome części co jest rozwiązaniem bardzo prostym. Umożliwia to niskie koszty konserwacji i bardzo proste mycie bez używania narzędzi

Łatwa, wygodna obsługa

Uchwyt zrobiony ze stali nierdzewnej jest lekki i funkcjonalny. Lekkie zamykanie wystarcza do prawidłowego połączenia z linią mleczną i podciśnienia. Dojarz pracuje bez gwałtownych skręceń i ruchów ramion, barków i pleców, co jest bardzo ważnym elementem ze względu na wielokrotną powtarzalność czynności..

Efektywny, łagodny, higieniczny

Dzięki wydajności podciśnienia 440 l/min, HANDY-GRIP jest jedynym dostępnym rozwiązaniem pozwalającym na podłączenie dwóch aparatów udojowych do jednego zaworu. Spełnia to Normy ISO, gdzie warunkiem jest wydajność 150 l/min na jeden aparat udojowy. Rozwiązanie to zmniejsza koszty transportera podwieszonoego, a co ważniejsze, łagodzi udój i poprawia warunki higieny.

Dealer

STRANGKO

Strangko A/S
Stadionvej 16, Horne, DK-6800 Varde
Tel. +45 75 26 02 11, Fax +45 75 26 03 96
www.strangko.dk • E-mail: agro@strangko.dk

